

## Hitna obavijest o korektivnoj radnji za medicinski proizvod

Pazite da otopine na bazi alkohola ne dođu u kontakt s uvodnim iglama kada se koriste s kompletima Arrow

### Kompleti i setovi Arrow® s uvodnim iglama

EIF-000468-02

Travanj 2022.

#### Upućeno: kupcima kompleta i setova Arrow s uvodnim iglama

**VAŽNO** – Primjerak ove obavijesti pošaljite barem članovima sljedećih osoblja unutar vaše organizacije: odjel za anesteziologiju, odjeli intenzivne njege (za odrasle, pedijatrijski, neonatalni), odjel hitne pomoći, odjel za koronarnu skrb, odjel za vaskularnu kirurgiju, operacijske sale, kirurški odjel, odjel za specijaliziranu obuku.

#### Proizvod: kompleti i setovi Arrow® s uvodnim iglama

(Šifre i opise proizvoda potražiti u Dodatku 2)

**Svrha:** Teleflex i njegovo pridruženo društvo Arrow International izdaju ovo savjetodavno upozorenje u vezi kompleta i setova s uvodnim iglama.

#### Problem: pucanje uvodnih igala

**Sažetak problema:** Teleflex je zaprimio pritužbe u kojima se navodi da je glavčina uvodne igle u nekim kompletima Arrow® kompletima pukla pod opterećenjem tijekom postupka kateterizacije. Teleflex je ustanovio da sljedeći postupci mogu povećati rizik od pucanja:

- 1) kontakt glavčine igle s otopinom za kožnu antisepsu na bazi alkohola (tj. antiseptičke otopine na bazi klorheksidina (CBA) / oktenidina),
- 2) izlijevanje otopine na bazi alkohola (tj. antiseptičke otopine na bazi klorheksidina/oktenidina) na rukavice kliničara koji izvodi umetanje proizvoda,
- 3) korištenje antiseptičkih otopina na bazi alkohola (tj. antiseptičke otopine na bazi klorheksidina/oktenidina) umjesto ultrazvučnog gela,
- 4) primjena antiseptika na bazi klorheksidina u kombinaciji s oktenidinom s pomoću bočice s raspršivačem što dovodi do izravnog kontakta antiseptika i glavčine igle.

Ove kliničke prakse, u kombinaciji s nedostatkom odgovarajućeg vremena sušenja, mogu prekomjerno izložiti glavčinu igle antiseptičkim otopinama na bazi alkohola poput antiseptičke otopine na bazi klorheksidina/oktenidina. Ako je glavčina igle zasićena antiseptičkom otopinom, može oslabiti. Oslabljena glavčina igle u kombinaciji sa standardnom metodom umetanja pri kojoj je potreban pritisak na iglu može rezultirati pucanjem glavčine igle.

Ako se napuknuta glavčina igle ne otkrije prije uporabe, kliničar može osjetiti lažne znakove mogućeg pneumotoraksa povezanog s umetanjem. Osim toga, kliničar možda neće moći aspirirati povratnu krv tijekom uvođenja igle.

Teleflex za invazivne postupke ne preporučuje korištenje antiseptičke otopine na bazi alkohola umjesto odobrenog ultrazvučnog gela. Osim toga, Teleflex savjetuje pridržavanje dobre kliničke prakse za kožnu antisepsu što uključuje dovoljno vremena za **sušenje** (tj. tri minute ili više) za kožnu antisepsu prije uvođenja igle.

**Potrebne radnje:**

Prema našoj evidenciji, isporučen vam je proizvod na koji se primjenjuje ovo savjetodavno upozorenje.

1. Primjerak ove obavijesti pošaljite barem članovima sljedećih osoblja unutar vaše organizacije kako biste osigurali da su svi kliničari svjesni ustanovljenog rizika: odjel za anesteziologiju, odjeli intenzivne njege (za odrasle, pedijatrijski, neonatalni), odjel hitne pomoći, odjel za koronarnu skrb, odjel za vaskularnu kirurgiju, operacijske sale, kirurški odjel, odjel za specijaliziranu obuku. Ako ste proizvod distribuirali još negdje, primjerak ovog dopisa pošaljite svim kupcima.
2. Pitanja o kliničkoj edukaciji i podršci za proizvode možete uputiti na [clinical.affairs.emea@teleflex.com](mailto:clinical.affairs.emea@teleflex.com).
3. Potvrdite primitak ove Hitne obavijesti o medicinskom proizvodu: popunite priloženi obrazac potvrde (Dodatak 1) i pošaljite ga na broj faksa ili adresu e-pošte navedene na gornjem dijelu obrasca.

**Države na koje se odnosi:** na temelju porijekla zabilježenih pritužbi i ustanovljenih kliničkih praksi, ova Hitna obavijest o korektivnoj radnji za medicinski proizvod poslana je kupcima u Njemačkoj i Austriji tek u veljači 2022. Teleflex proširuje ovu obavijest kako bi obavijestio kupce koji su primili proizvod u Europskom gospodarskom prostoru, Švicarskoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

**Sprečavanje:** u proizvodnom pogonu provode se korektivne mjere kako bi se smanjio rizik od pucanja ako je igla izložena otopinama na bazi alkohola.

Teleflex i Arrow International predani su pružanju visokokvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda. Zbilja nam je žao zbog bilo kojih neugodnosti koje bi vam ova radnja mogla uzrokovati.

Za i u ime društva Teleflex i Arrow International,

*Padraig Hegarty*

Padraig Hegarty, potpredsjednik općeg odjela za kontrolu kvalitete (proizvodnja)

**SIGURNOSNA KOREKTIVNA RADNJA  
OBRAZAC O PRIMANJU NA ZNANJE**

**RADNJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA S PROIZVODIMA TVRTKE TELEFLEX – POTREBNO  
POSTUPANJE BEZ ODLAGANJA**

Ref. EIF-000468-02

ISPUNJENI OBRAZAC ODMAH POŠALJITE NA:

E-pošta: [Recalls.Intl@teleflex.com](mailto:Recalls.Intl@teleflex.com)

Potvrđujemo da smo primili ovu sigurnosnu obavijest i poduzeli radnje koje se njome zahtijevaju.

Popunite ovaj obrazac potvrde i pošaljite ga odmah na navedeni broj telefaksa ili adresu e-pošte.

<b>NAZIV USTANOVE (NPR. NAZIV BOLNICE ILI ZDRAVSTVENE USTANOVE)</b>	
<b>ADRESA USTANOVE</b>	<b>Telefon/telefaks</b>
<b>OBRAZAC ISPUNIO/LA:</b>	<b>Pečat</b>
<b>IME I PREZIME TISKANIM SLOVIMA:</b> _____	
<b>POTPIS:</b> _____	
<b>DATUM</b>	

## Dodatak 2: proizvodi obuhvaćeni u EIF-000468-02

### Kompleti i setovi Arrow s uvodnim iglama:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompleti i setovi za središnju vensku kateterizaciju (CVC)</li> <li>- Kompleti i setovi za kateterizaciju za hemodijalizu</li> <li>- Kompleti i setovi za uvođenje vaskularnog katetera</li> <li>- Kompleti i setovi za periferno umetanje CVC-a</li> <li>- Privremeni balonski kateteri za srčanu stimulaciju</li> <li>- Kanile za periferne arterije</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irigacijski kateteri</li> <li>- Intraaortalni balonski kateteri</li> <li>- Kompleti za spinalnu/epiduralnu anesteziju</li> <li>- Kompleti za inciziju/drenažu</li> <li>- Kompleti za kateterizaciju pleuralne/peritonealne drenaže</li> </ul> |
|--|--|

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
AD-04018	ARTERIAL LINE SET	ASK-45703-PSSM1	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7FR X 8"	DE-15853-BRE	CVC KIT: 3-L 8,5 FR X 20 CM
AD-04301	CVC SET: 16 GA X 20 CM	ASK-45703-PSVM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	DE-15853-HEM	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-04700	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	ASK-45703-PTJH	MULTI-LUMEN CVC KIT 7 FR X 8" (20CM)	DE-15853-KWEN	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-04701	CVC SET: 14 GA X 20 CM	ASK-45703-PTMC2	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15853-MKHS1	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-04730	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	ASK-45703-PUAB1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-15853-RB	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-09801	PSI SET: 8.5 FR	ASK-45703-PUCC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15853-S	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-09903	PSI SET: 9 FR	ASK-45703-PUCD	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15853-SAN	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-09903-S	PSI SET: 9 FR	ASK-45703-PUCH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15853-SHA2	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-12802	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 16CM	ASK-45703-PUCH1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15853-UKB	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-12802-GH	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 16CM	ASK-45703-PUC11	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-15853-UKM	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-14702-EK	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM	ASK-45703-PUHC2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20CM AGB+	DE-15853-UKSH	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-14703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	ASK-45703-PUHS	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15854-APOL	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-14735	SPRING WIRE GUIDE COMPONENT	ASK-45703-PUKL	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-15854-CB	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-14854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-45703-PUKS1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-CPNS	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-PUMC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-CPS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-16702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-PUMF	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15854-EKMH	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-24703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	ASK-45703-PUMH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-HZO	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-24703-OB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	ASK-45703-PUN1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-KKR1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-24730-E	CVC SET: 14 GA X 30 CM	ASK-45703-PUNCC2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-KWEN	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-24730-OB	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	ASK-45703-PUNMH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-LG	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-24730-OL	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	ASK-45703-PUPM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8	DE-15854-MA	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-24802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 30CM	ASK-45703-PUR1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15854-RKRO	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-45703-PUW1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15854-RO	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
AD-24854-NL	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	ASK-45703-PUWH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-15854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-25703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-PVCM	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15854-SAN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AD-25855	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-45703-PVCU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15854-UG	CVC SET: 4-L, 8,5 FR x 20 CM
AD-26702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-PWH1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15854-UKM	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AG-04701	CVC KIT: 14 GA X 8"	ASK-45703-PWHS	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
AG-12123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12FR X 16CM	ASK-45703-PWM	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15955-CB	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AG-14703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	ASK-45703-PYNH	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8"	DE-15955-CPS	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AG-15703-UN	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-RHR1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15955-DN	CVC KIT: 5-L 9.5FR X 20 CM
AG-15854-UN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-45703-SAL	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15955-EKMH	CVC KIT: 5-LUMEN 9,5FR X 20CM
AG-15955-E	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM	ASK-45703-SHUF1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15955-MA	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AG-15955-UN	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM	ASK-45703-SL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	DE-15955-RB1	CVC KIT: 5-LUMEN 9,5 FR X 20CM
AG-16702-UN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45703-SL1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	DE-15955-RKRO	CVC KIT: 5-LUMEN 9,5FR X 20CM
AG-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	ASK-45703-STWD	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15955-S	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
AH-04706	CVC KIT: 14 GA X 16 CM	ASK-45703-TC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15955-SAN	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AH-11802	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 11CM	ASK-45703-UNCIR	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15955-TS	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5 FR X 20CM
AH-12703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	ASK-45703-UOA	PI CATHETER 3-L: 7FR X 20CM AGB+	DE-15955-UG	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AH-12703-U	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	ASK-45703-WA	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15955-UKSH	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
AH-12712-U	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	ASK-45802-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 8"	DE-16123F-S	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 25CM
AH-12854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	ASK-45802-LMDTG	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 8" (20 CM)	DE-17702-CB	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AH-15703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	ASK-45802-LMDTG1	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 8" (20 CM)	DE-17702-CP	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AI-01600	DRAINAGE SET	ASK-45802-PCMH1	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 8" (20 CM)	DE-17702-CPS	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AI-06210-IK	PACING/PSI KIT: 6 FR/7 FR	ASK-45802-PHMW	PI CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 8" (20 CM)	DE-17702-HEM	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AI-06210-KS	PACING/PSI KIT: 6 FR	ASK-45802-UMM	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 20 CM AGB+	DE-17702-KKR1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AI-07155-IK	PACING/PSI KIT: 5 FR/6 FR 2-L	ASK-45854-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	DE-17702-S	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AI-07155-KS	PACING/PSI KIT: 5 FR 2-L	ASK-45854-BJC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-17702-SAN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AJ-01671	PICC SET: 16 GA X 27-1/2"	ASK-45854-BJC1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-17702-UFBU	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
AJ-09801	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-45854-LMDTG	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-18763-MV	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 60CM
AJ-09886	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-45854-LMDTG1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22123-AKK	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
AJ-09903	PSI KIT: 9 FR	ASK-45854-PAMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-22123-KGU	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
AK-01600	DRAINAGE KIT	ASK-45854-PBMH	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22123-LMU1	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
AK-01600-XFG	DRAINAGE KIT	ASK-45854-PBSWH	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22123-UE1	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
AK-01601	DRAINAGE KIT	ASK-45854-PCCH2	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22142-GPR	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM
AK-04050-S	INTERNAL JUGULAR KIT: 16GA X 6" (16CM)	ASK-45854-PDCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22802-KKH	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 16CM
AK-04150-E-S	PEDIATRIC JUGULAR KIT: 20GA X 5"	ASK-45854-PECL1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22853-BB	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-04200	CVC KIT: 16 GA X 8"	ASK-45854-PFAM1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22853-ELOG	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-04210	CVC KIT: 16 GA X 8"	ASK-45854-PLGH1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22853-KKH	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 16CM
AK-04300	CVC KIT: 1-L 16 GA X 8" (20 CM)	ASK-45854-PNHS1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22853-KOB	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-04301-J	CVC KIT: 16 GA X 8"	ASK-45854-PNM	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-22853-KSO	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 16CM
AK-04301-SP	CVC KIT: 16 GA X 8"	ASK-45854-PPCM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	DE-22853-LMU1	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 16CM
AK-04306-SP	CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	ASK-45854-PPHPB1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-22853-LUK	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-04400	CVC KIT: 16 GA X 12"	ASK-45854-PSHS1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-22853-NKH	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5 FR X 16 CM
AK-04510-S	ARTERIAL LINE KIT	ASK-45854-PUCH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-22853-STH	CVC KIT: 3-L 8,5 FR X 16 CM
AK-04550-S	VESSEL CATH KIT: 20GA X 5"	ASK-45854-PUN1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22854-BB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-04700	CVC KIT: 14 GA X 8"	ASK-45854-PUPM1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22854-LDWB	CVC KIT: 4-LUMEN, 8,5FR X 16CM
AK-04800-S	CVC KIT: 16GA X 6"	ASK-45854-PUR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22854-LMU1	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM
AK-04825	INTERNAL JUGULAR KIT: 16 GA X 6"	ASK-45854-PVCU	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-22854-OB	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5 FR X 16CM
AK-05801	TRAUMA KIT: 8.5 FR	ASK-45854-RMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-22854-ZW1	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-09000	PERITONEAL LAVAGE CATH KIT:8FR	ASK-45854-STWD	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-22855-BB	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 16CM
AK-09001	PERITONEAL LAVAGE CATH KIT:8FR	ASK-45854-UHC	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20CM	DE-22855-S	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
AK-09601	PSI KIT: 6 FR	ASK-45854-UOA	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	DE-22855-STH	CVC KIT: 5-L 8,5 FR X 16 CM
AK-09701	PSI KIT: 7 FR	ASK-46122-VG	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 25 CM	DE-24701-AKK	CVC KIT: 14GA X 20 CM
AK-09800-AC	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-46702-PJHH	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-24701-AM	CVC KIT: 14GA X 20 CM
AK-09801	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-46702-PWBH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-24701-BGUDU	CVC KIT: 14GA X 20CM
AK-09801-A	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-47702-PMHS	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-24701-ELOG	CVC KIT: 14GA X 20CM
AK-09802-A	PSI KIT: 8.5 FR	ASK-47702-PPHP1	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-24701-GPR	CVC KIT: 14 GA X 20 CM
AK-09803-CDC	PSI KIT: 8.5 FR	AT-09875-E	PSI SET: 8.5 FR	DE-24701-KBIE	CVC KIT: 14GA X 20 CM
AK-09903-A	PSI KIT: 9 FR	AT-14854-TIL	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 30CM	DE-24701-KPLUS	CVC KIT: 14GA X 20CM
AK-09903-CDC	PSI KIT: 9 FR	AT-25854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-24701S-AGK	CVC KIT: 14GA X 20CM
AK-09903-J	PSI KIT: 9 FR	AT-25855	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-24702-ERN	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30 CM
AK-09903-JJ	PSI KIT: 9 FR	AT-25855-E	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-24702-KFD	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FRX 30 CM
AK-11142-D	MULTI-LUMEN/PSI KIT	AU-14502	CVC KIT: 2-LUMEN 5FR X 13CM	DE-24702-KFUE	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
AK-11142-SPCS	MULTI-LUMEN/PSI KIT	AU-22122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	DE-24702-UE1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
AK-11802-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 8 FR X 11 CM	AU-23122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 13 CM	DE-24703-CPNS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
AK-12122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	AU-25122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	DE-24703-ELOG	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-12123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	BB-04018	ARTERIAL CATH. KIT: 18GA X 12.7CM	DE-24703-EVKN	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-12123-PCDC	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM	BB-04018-GH	ARTERIAL CATH. KIT: 18GA X 12.7CM	DE-24703-KFD	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FRX 30 CM
AK-12702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	BB-04706-C	CVC SET: 14 GA X 16 CM	DE-24703-KFUE	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-12702-J	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	BB-12853	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-24703-KKA	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-12703-CDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	BB-22123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM	DE-24703-LHA	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-14502	CVC KIT: 2-LUMEN 5 FR X 13 CM	BB-22853	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-24703-MM	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-14703-J	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	BCV-04706-KB	CVC KIT: 14 GA X 16 CM	DE-24703-MS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-14703-SP	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	BCV-12703-KB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-24703-MV	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	BCV-12712-KB	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	DE-24703-MVL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15122-J	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	BD-09880	PSI KIT: 8.5 FR	DE-24703-MVS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15122-JF	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-04301-CHR	CVC KIT: S-L 16GA x 20CM	DE-24703-OB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-04301-CHR1	CVC KIT: S-L 16GA x 20CM	DE-24703S-AGK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15123-JF	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-04301-ENG	CVC KIT, S-L 16GA x 20CM	DE-24703-TS	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30CM
AK-15123-PCDC	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM	BE-04301-ETTEL	CVC KIT: 16 GA X 20 CM	DE-24703-UDD	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15703-ACDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	BE-04306-AAL	CVC KIT: S-LUMEN 16GA X 16CM	DE-24703-UE1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15703-BCDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	BE-04306-VEU	CVC KIT: S-LUMEN 16GA X 16CM	DE-24703-UKO	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
AK-15802-J	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	BE-04306-VEU1	CVC KIT: S-LUMEN 16GA X 16CM	DE-24706-ELOG	CVC KIT: 14GA X 16CM
AK-15854-LA	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	BE-04706-ARL	CVC KIT: 14GA X 16CM	DE-24706-LUK	CVC KIT: 14 GA X 16 CM
AK-16702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	BE-15703-CHR	CVC KIT: 3-L 7FR x 20CM	DE-24730-ERN	CVC KIT: 14GA X 30 CM
AK-17702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	BE-15703-CHR1	CVC KIT: 3-L 7FR x 20CM	DE-24730-KFUE	CVC KIT: 14GA X 30CM
AK-17702-J	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	BE-15703-HCMC	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24730-KKA	CVC KIT: S-Lumen 14GA X 30CM
AK-17753-J	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 60 CM	BE-15703-VEU	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24730-MM	CVC KIT: 14GA X 30CM
AK-21142-SK	MULTI-LUMEN/PSI KIT	BE-15703-VEU1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24730-MS	CVC KIT: 14GA X 30CM
AK-21242-CDC	MULTI-LUMEN/PSI KIT	BE-15853-HCM1	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-24730-OB	CVC KIT: 14GA X 30CM
AK-21242-X	MULTI-LUMEN/PSI KIT	BE-17702-CHR	CVC KIT: 2-L 7FR x 20CM	DE-24730-UKO	CVC SET: 14 GA X 30 CM
AK-22122	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	BE-17702-CHR1	CVC KIT: 2-L 7FR x 20CM	DE-24802-DINS	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 30CM
AK-22122-CDC	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 12FR X 16CM ANTIMICROBIAL	BE-17702-HCM1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24802-ERN	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 30 CM
AK-22122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	BE-17702-HCMC	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24802-UKO	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 30CM
AK-22123-CDC	CVC KIT 3-LUMEN: 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	BE-22702-KIRCH	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	DE-24854-KFD	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FRX 30 CM
AK-22123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	BE-22703-JES	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-24854-KGUF	CVC KIT: 4-LUMEN, 8,5FR X 30CM
AK-22142-CDC	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 14FR X 15CM AN	BE-22854-JES	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-24854-KKA	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
AK-22142-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	BE-22855-JES	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-24854-KN	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
AK-22502	CVC KIT: 2-LUMEN 5 FR X 5 CM	BE-22855-KIRCH	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-24854-MS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
AK-22702-P1A	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	BE-25703-ARL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24854-UE1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
AK-24301-SK	CVC KIT: 16 GA X 8"	BE-25703-ASS	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-24854-ZW1	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
AK-24703-ASK	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	BE-25703-ENG	CVC KIT, 3-L 7FR x 20CM	DE-25000-VIE	ACCESS KIT
AK-25122	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-25703-JES	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25123-DD	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 20CM
AK-25122-CDC	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 12 FR. X 20CM ANTIMICROBIAL	BE-25855-KIRCH	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25123F-S	CVC SET: 3-LUMEN 12FR X 20CM
AK-25122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-27702-ARL	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25142-GPR	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM
AK-25123-CDC	CVC KIT 3-LUMEN: 12FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	BE-27702-ENG	CVC KIT, 2-L 7FR x 20CM	DE-25703-AKK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-25123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	BE-27702-KIRCH	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-ALT	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-25142-CDC	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 14FR X 20CM AN	BE-45703P-ETTEL	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-AM	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-25142-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	BE-47702P-ETTEL	PI CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-BKP	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-25502	CVC KIT: 2-LUMEN 5 FR X 8 CM	BE-S25854-SEL	MULTI-LUMEN/PSI KIT	DE-25703-BOT	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM
AK-29803-CDC	PSI KIT: 8.5 FR	BK-22703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-25703-DD	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-29903-CDC	PSI KIT: 9 FR	BO-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25703-DD1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-29907-CDC	PSI KIT: 9 FR	BR-09903-S	PSI SET: 9 FR	DE-25703-DSAW	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM



Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
AK-42702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	BR-10703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 11CM	DE-25703-EKBI	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-42703-AX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	BR-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	DE-25703-EKD	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-42703-BSK	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	BR-12703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-25703-GPR	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-42703-CDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	BR-12703-UK	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-25703-HFD1	CVC KIT, 3-L 7FR X 20CM
AK-42703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	BR-12853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-25703-KBAY	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM
AK-42802-CDC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM)	BR-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-25703-KBIE	CVC KIT:3-LUMEN 7FR X 20 CM
AK-42802-P1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB+	BR-14703-EK	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	DE-25703-KGU	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-42854-CDC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	BR-14853-EK	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 30CM	DE-25703-KPLUS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	BR-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-MARL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45703-ACDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	BR-15703-UK	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-NSK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45703-AX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	BR-15853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25703-OUF	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45703-BCDC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	BR-15853-E	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25703-RBK1	CVC KIT: 3-L 7FR X 20 CM
AK-45703-BX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	BR-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	BR-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	DE-25703S-AG1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45703-PB1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	BR-22703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	DE-25703S-AGK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45802-P1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 20 CM AGB+	BR-22853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-25703-SJF	CVC SET: 3-L 7FR X 20 CM
AK-45802-SK	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	BR-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	DE-25703-UA	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45854-CDC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	BR-24703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	DE-25703-UDD	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	BR-25703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25703-UKSH	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
AK-46702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	BR-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	DE-25802-AM	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
AK-47702-CDC	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	BR-99703	MULTI-LUMEN/PSI KIT	DE-25802-BGUDU	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
AN-04318	18 GA X 2-1/2" INTRODUCER NEEDLE: ECHOGENIC COMP	BU-25703-E	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	DE-25802-BHGE	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
AN-04318-EG	NEEDLE COMPONENT	CA-04800	CVC KIT: 16 GA X 6"	DE-25802-BKP	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
AN-04320	20 GA X 1-1/2" INTRODUCER NEEDLE COMP	CA-04802	CVC SET: 16 GA X 6"	DE-25802-CP	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
AN-04418	18 GA X 1-1/2" INTRODUCER NEEDLE COMP	CA-09801-SB	PSI KIT: 8.5 FR	DE-25802-EKBI	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-00520-DMC	CATH S-L 20 GA X 5 CM HYDROPHILIC	CA-09803	PSI KIT: 8.5 FR	DE-25802-KBIE	CVC KIT:2-LUMEN 8FR X 20 CM
ASK-00520-JH	CATH S-L 20 GA X 5 CM HYDROPHILIC	CA-09886	PSI KIT: 8.5 FR	DE-25802-KWD	CVC KIT: 2-LUMEN, 8FR X 20CM
ASK-00520-MH	CATH S-L 20 GA X 5 CM HYDROPHILIC	CA-09903-LF	PSI KIT: 9 FR	DE-25802-LHE	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-00520-UHC	CATH S-L 20 GA X 5 CM HYDROPHILIC	CA-11142	MULTI-LUMEN/PSI KIT	DE-25802-MARL	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-00820-CL	ARTERIAL LINE KIT: 20 Ga. x 5"	CA-11142-A	MULTI-LUMEN/PSI KIT	DE-25802-OB	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-01000-HMC	CVC/PSI KIT: 2-L 7FR X 20CM/8.5FR X 10CM	CA-12702	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	DE-25853-BB	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-01409-JHH1	PSI KIT: 9 FR / AGB CVC KIT: 16 GA	CA-22122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	DE-25853-BGUDU	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-01601-MM	DRAINAGE KIT	CA-22123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	DE-25853-CP	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-01618-DMC	ARTERIAL CATH SET: 18 GA X 6-1/2"	CA-22702	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	DE-25853-ELOG	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-01618-JH	ARTERIAL CATH SET: 18 GA X 6-1/2"	CA-22703	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	DE-25853-GKB	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-01618-RU	ARTERIAL CATH KIT: 18 GA X 6-1/2"	CA-24301	CVC KIT: 16 GA X 8"	DE-25853-KKH	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-01651-TRC	CVC KIT: 1-L 16 GA X 50 CM	CA-24306	CVC KIT: 16 GA X 6"	DE-25853-LHE	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-03000-CHU-S1	ACCESS TRAY	CA-25122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	DE-25853-MHE1	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04001-BWK1	ACCESS KIT	CA-25123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	DE-25853-MSG	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04001-MC2	ACCESS TRAY	CA-25703-A	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-25853-RKM	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04001-MS	ACCESS TRAY	CA-26702	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-25853-S	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04001-UKIA	ACCESS TRAY	CA-27702	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-25853-SKFR	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-04018-HCA	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CA-42703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	DE-25853-WIL	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04018-HF	ARTERIAL CATH KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	DE-25854-AM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04018-HUMC	ARTERIAL CATH KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CA-45703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-25854-HFD1	CVC KIT, 4-L 8,5FR X 20CM
ASK-04018-OH1	ARTERIAL LINE KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	DE-25854-KBAY	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-04018-ST	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CAN-42703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM AGB	DE-25854-KGU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04018-UPM	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CAN-42854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	DE-25854-KGUF	CVC KIT: 4-LUMEN, 8,5FR X 20CM
ASK-04018-VUH	FEMORAL ARTERIAL LINE CATH KIT: 18 GA X 6" (16 CM)	CAN-45703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-25854-LHE	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM

Sifra proizvoda	Opis proizvoda	Sifra proizvoda	Opis proizvoda	Sifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-04020-DH	RA CATH KIT: 20 GA X 5"	CAN-45854-XPCN1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-25854-RKM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04020-FAM1	RA CATH KIT: 20 GA X 1-3/4"	CB-04730-EK	CVC KIT: 14GA X 30CM	DE-25854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04020-HC	RA CATH KIT: 20 GA X 1-3/4"	CC-04100-S	ARTERIAL CATH KIT: 20GA X 5"	DE-25855-AKK	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04020-HMC	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CD-10802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 11CM	DE-25855-AM	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04020-MAR	RA CATH KIT: 20 GA X 1-3/4"	CD-13902	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 9 FR X 13 CM	DE-25855-BKP	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04020-PM4	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5"	CDA-21242-1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-EKBI	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04020-SV	RA CATH KIT: 20 GA X 1-1/2" (3.81 CM)	CDA-22122-U1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-ELOG	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04100-AMC-S1	ARTERIAL CATH KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDA-22123-1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-KBAY	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-04120-BGH	RA CATH KIT: 20 GA X 1-1/2" (3.81 CM)	CDA-25122-U1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-KFUE	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04120-HF2	RA CATH KIT: 20 GA X 1-1/2" (3.81 CM)	CDA-25123-1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-KGU	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04120-HF3	RA CATH KIT: 20 GA X 1-1/2" (3.81 CM)	CDA-29803-1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	DE-25855-KGUF	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04120-UR	RA CATH SET: 20 GA X 2-1/2" (6.35 CM)	CDA-42703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	DE-25855-KKA	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04150-CND	CVC KIT: 20 GA X 5"	CDA-42703-XPCN1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	DE-25855-KPLUS	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04150-ST1	VESSEL CATH KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDA-42802-P1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB	DE-25855-KRUPP	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04300-PHP1	CVC KIT: 16 GA X 8" (20 CM)	CDA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	DE-25855-LHE	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04300-SPH	CVC KIT: S-L: 16GA X 8"	CDA-45703-P1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-25855-MHER	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04300-UC	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	CDA-45703-XPCN1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-25855-MSG	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04301-HH2	CVC KIT: 5 FR. X 20 CM.	CDA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	DE-25855-NSK1	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04301-KR	CVC KIT: 16 GA X 20 CM	CDA-47702-P1A	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-25855-OB	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04301-TJ	CVC KIT: 16 GA X 8" (20 CM)	CDC-09803-1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM	DE-25855-RNES	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-AH	RADIAL ARTERY KIT	CDC-09903-1A	PSI KIT: 9 FR X 10 CM	DE-25855-RO	CVC SET: 5-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04500-BGH	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-11242-1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	DE-25855-S	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-CC	ARTERIAL LINE KIT: 20 Ga. x 5"	CDC-12123-P1A	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM	DE-25855S-AGK	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-HFH3	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 20 GA X 5"	CDC-12123-XP1A	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM	DE-25855-UA	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-HFH4	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 20 GA X 5"	CDC-12702-B1A	2-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	DE-25855-UDD	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-HF-S	RADIAL ARTERY KIT: 20 GA X 1-1/2" (3.81 CM)/ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-12703-1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	DE-25855-UE	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-IU	RA CATH KIT: 20 GA X 5"	CDC-12802-1A	2-L CVC KIT: 8 FR X 16 CM	DE-25855-UE1	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-SM	ARTERIAL/VESSEL CATH KIT: 20GA X 1-3/4" (4.45CM) / 20GA X 5" (12CM)	CDC-15123-P1A	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM	DE-25855-UW1	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-04500-UCH	ARTERIAL LINE KIT	CDC-15123-XP1A	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM	DE-26702-DK	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM
ASK-04510-BID1	ARTERIAL LINE KIT: 20GA X 5"	CDC-15703-1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	DE-26702-GPR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-CHM	ARTERIAL LINE KIT: S-L 20 GA X 5"	CDC-15703-B1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	DE-26702-KGU	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-EHP1	ARTERIAL LINE KIT: 20GA X 5" (12 CM)	CDC-15703-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-26702-OUF	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-EUH	ARTERIAL LINE KIT	CDC-15802-1A	2-L CVC KIT: 8 FR X 20 CM	DE-27702-S	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-FEM	ARTERIAL LINE KIT	CDC-16123-XP1A	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 25 CM	DE-42802-EUSK	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 16CM
ASK-04510-HA	ARTERIAL LINE KIT: S-L 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-17702-1A	2-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	DE-42854-EUSK	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-04510-HF	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA. X 5" (12 CM)	CDC-21142-XCN1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 10 CM AGB	DE-42854-LA	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-04510-HFH	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-21142-XN1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 10 CM AGB	DE-45703-RO	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-HFH3	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5	CDC-21242-1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM ANTIMICROBIAL	DE-45703-UKSH	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-04510-HUM	ARTERIAL LINE KIT	CDC-21242-X1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM ANTIMICROBIAL	DE-45854-RO	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04510-IHC1	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-21242-XCN1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM AGB	DE-45854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-04510-MM4	ARTERIAL LINE KIT: S-L 20 GA X 5	CDC-21242-XN1A	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM AGB	DE-S12853-LU	MULTILUMEN CVC/PSI KIT
ASK-04510-MS4	ARTERIAL LINE KIT: 20GA X 5" (12CM)	CDC-22122-1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-S17702-UFBU	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-04510-MSK2	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-22122-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-S22853-KOB	CVC/PSI KIT
ASK-04510-SC	ARTERIAL LINE KIT	CDC-22122-XU1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-S22854-HZO	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-04510-TGH1	ARTERIAL LINE KIT: 20GA X 5" (12CM)	CDC-22123-1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-S22854-LMU1	MULTILUMEN CVC/PSI KIT
ASK-04510-UCLA	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT	CDC-22123-X1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DE-S24703-UES	CVC/PSI KIT
ASK-04510-UPM	ARTERIAL LINE KIT	CDC-22142-1A	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 14 FR X 6" (15 CM) ANTIMICROBIAL	DE-S25703-DD1	CVC/PSI KIT



Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-04510-UTM1	ARTERIAL LINE KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-22142-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 15 CM ANTIMICROBIAL	DE-S25853-AHH	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-04550-JMC	VESSEL CATH KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-22142-XC1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 15 CM ANTIMICROBIAL	DE-S25855-UES	CVC/PSI KIT
ASK-04550-NYP	ARTERIAL CATH KIT: 20 GA X 5" (12 CM)	CDC-22702-1A	2-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	DK-24702-EK	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-04701-KR	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	CDC-22702-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 16 CM ANTIMICROBIAL	DK-24703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-04800-HSS	CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	CDC-23122-XU1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 13 CM ANTIMICROBIAL	DK-24730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-05801-UPM	TRAUMA KIT: 8.5 FR	CDC-24301-1A	CVC KIT: 16 GA X 20 CM	DM-09875	PSI KIT: 9 FR
ASK-07155-UPM	PACING/PSI KIT: 5 FR 2-L	CDC-24306-1A	CVC KIT: 16 GA X 16 CM	DM-09903-X	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-09601-CHR	PSI KIT: 6 FR X 4" (10 CM)	CDC-24703-X1A	CVC KIT: 3-L 7 FR X 30 CM ANTIMICROBIAL	DM-11142-TS	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-09701-UMH	PSI KIT: 7 FR X 4" ANTIMICROBIAL	CDC-25122-1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	EN-24702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-09701-UP	PSI KIT: 7 FR X 4"	CDC-25122-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	EN-24730	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-09800-CH1	PSI KIT: 7 FR & 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-25122-XU1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	ES-04150	PEDIATRIC JUGULAR SET: 20 GA X 5" (12 CM)
ASK-09801-RWJ	PSI KIT: 8.5 FR. X 4" (10 CM)	CDC-25123-1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	ES-04218	CVC SET: 18 GA X 8" (20 CM)
ASK-09801-ST	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-25123-X1A	LBCVC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	ES-04218-BZ	CVC SET: 18 GA X 8" (20 CM)
ASK-09801-UAH	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-25142-1A	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 14 FR X 8" (20 CM) ANTIMICROBIAL	ES-04300	CVC SET: 16 GA X 8"
ASK-09801-UPM1	PSI KIT: 8.5 FR	CDC-25142-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	ES-04301	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)
ASK-09803-FM	PSI KIT: 8.5 FR	CDC-25142-XC1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 20 CM ANTIMICROBIAL	ES-04301-BK	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-09803-MHS	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-26122-1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 25 CM ANTIMICROBIAL	ES-04301-M	CVC SET: 5 FR X 20 CM
ASK-09803-OSU3	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-26122-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 12 FR X 25 CM ANTIMICROBIAL	ES-04301-P	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-09803-SRH	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-26142-1A	HEMODIALYSIS KIT 2-LUMEN: 14 FR X 10" (25 CM) ANTIMICROBIAL	ES-04306	CVC SET: 16 GA X 6" (16 CM)
ASK-09804-CCH	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-26142-X1A	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 25 CM ANTIMICROBIAL	ES-04400	CVC SET: 16 GA X 12"
ASK-09804-SPH	PSI KIT: 9 FR X 2-3/4" (7 CM)	CDC-29803-1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04401-EK	CVC SET: 16 GA X 30 CM
ASK-09804-UN1	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-29803-X1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04700	CVC SET: 14 GA X 8"
ASK-09807-UC	PSI KIT: 8.5 FR	CDC-29803-XCN1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04701	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)
ASK-09810-PCMH1	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CDC-29803-XN1A	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04701-P	CVC SET: 14 GA X 20 CM
ASK-09903-AMC1	PSI/CVC KIT: 9 FR/7 FR X 6" (16CM)	CDC-29903-1A	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04706	CVC SET: 14 GA X 6" (16 CM)
ASK-09903-ECL2	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-29903-X1A	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04706-D	CVC SET: 14 GA X 16 CM
ASK-09903-FAM1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-29903-XCN1A	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04706-FR1	CVC KIT: 14 GA X 16 CM
ASK-09903-HH2	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-29903-XN1A	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	ES-04706-P	CVC SET: 14GA X 16CM
ASK-09903-HM1	PSI KIT: 9 FR X 10 CM	CDC-42703-1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	ES-04730	CVC SET: 14 GA X 12" (30 CM)
ASK-09903-KH	PSI KIT: 9 FR X 10 CM	CDC-42703-B1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	ES-04730-D	CVC SET: 14 GA X 30 CM
ASK-09903-LC	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42703-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	ES-04730-EK	CVC SET: 14GA x 30CM
ASK-09903-MGH3	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	ES-04730-R	CVC SET: 14 GA X 30 CM
ASK-09903-MHS	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-42703-XPCN1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	ES-09807	PSI KIT: 8 FR
ASK-09903-NKC1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42703-XPN1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	ES-14702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 30 CM
ASK-09903-NM	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-42802-1A	2-L CVC KIT: 8 FR X 16 CM	ES-14702-D	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-09903-OSU3	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42802-P1A	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM)	ES-14854-D	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-09903-PCMH1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10CM)	CDC-42802-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB	ES-15703-BK	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-09903-PHP1	PSI KIT: 9 FR X 10 CM	CDC-42802-XPCN1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB	ES-16702-BK	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-09903-SM	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42802-XPN1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB	EU-04301-CVT	CVC SET: 16GA X 20CM
ASK-09903-TJ	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-42854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 16 CM	EU-04301-EN	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-09903-UC	PSI SET: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	EU-04301-N	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-09903-UM	PSI KIT: 9 FR	CDC-42854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	EU-04306-N	CVC SET: 16 GA X 16 CM
ASK-09903-UPA	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-42854-XPCN1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	EU-04701-CVT	CVC SET: 14GA X 20CM
ASK-09903-YNH	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-42854-XPN1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	EU-04701-CVTS	CVC SET: 14GA X 20CM
ASK-09907-LGH1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-45703-1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	EU-04701-N	CVC SET: 14 GA X 20 CM
ASK-09907-SB	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-45703-A1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	EU-04706-EN	CVC SET: 14 GA X 16 CM
ASK-09907-SL	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CDC-45703-B1A	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	EU-04706-N	CVC SET: 14 GA X 16 CM
ASK-09907-TG1	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-45703-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	EU-04730-CVT	CVC SET: 14GA x 30CM

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-11142-HH	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL	CDC-45703-PA1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-04730-N	CVC SET: 14 GA X 30 CM
ASK-11142-JHL3	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL	CDC-45703-PB1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	EU-12702-EN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-11142-LC	MULTI-LUMEN/PSI KIT	CDC-45703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-12703-EN	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-11142-MGH4	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-45703-XPB1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-12703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-11142-NSU	MULTI-LUMEN/PSI KIT	CDC-45703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-12712-N	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-11142-RI	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL	CDC-45703-XP1A	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-12802-N	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 16CM
ASK-11142-UC	MULTI-LUMEN/PSI SET: 9 FR X 4" (10 CM)	CDC-45802-B1A	2-L CVC KIT: 8 FR X 20 CM	EU-12853-N	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-11242-HM1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CDC-45802-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 20 CM AGB	EU-12854-N	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-11242-KSF	MAC TWO-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 11.5 CM	CDC-45802-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 20 CM AGB	EU-12955-CVT	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM
ASK-11242-KSF1	MAC TWO-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 11.5 CM	CDC-45802-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 20 CM AGB	EU-12955-FE	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM
ASK-11242-MHS	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CDC-45854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 20 CM	EU-14702-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-11242-PHP1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CDC-45854-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	EU-14702-N	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-11242-PHP2	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CDC-45854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	EU-14703-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-11242-UPM1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CDC-45854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	EU-14703-EN	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-12123-UOC	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM	CDC-45854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	EU-14703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-12123-UOL	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 16 CM	CDC-46702-1A	2-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	EU-14854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-12703-BJC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	CDC-46702-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-14854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-12703-CH1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM	CDC-47702-1A	2-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	EU-14955-CVT	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM
ASK-12703-HH2	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CDC-47702-XP1A	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM AGB	EU-15703-CVCPS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-HM1	3-L CVC KIT: 7 FR X 6" (16 CM)	CE-04701	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	EU-15703-CVET	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-LHS	CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	CE-15703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	EU-15703-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-LMDTG	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM	CE-15802	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM	EU-15703-CVTS	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-LMDTG1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM	CH-03000-CHUV	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-MGH3	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CH-04306-KSBL	CVC KIT: 5-LUMEN 16GA X 16CM	EU-15703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-12703-PCA	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	CH-04306-KSBL1	CVC KIT: 5-LUMEN 16GA X 16CM	EU-15802-CVET	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-12703-PCA1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	CH-11242-ISB	MULTI-LUMEN/PSI SET	EU-15802-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-12703-PFMC2	3-L PI CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CH-12703-KSBL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15802-EN	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-12703-PGS	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	CH-12703-KSBL1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15802-N	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-12703-PHH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CH-12712-KSBL	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15853-CVET	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PLC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CH-12712-KSBL1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15853-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PMAH	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CH-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	EU-15853-N	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PNM	3-L PI CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CH-16702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	EU-15854-CVET	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PRJ	CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	CH-22702-BL	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PSPH	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CH-22702-CSB	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	EU-15854-CVTS	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-PUMH	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CH-22703-BL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	EU-15854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-12703-SPH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CH-24306-USZ	CVC KIT: 5-LUMEN 16GA X 16CM	EU-15955-CVET	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-12703-WMC2	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CH-24701-H	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	EU-15955-CVT	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-14502-BRZ	CVC KIT: 2-LUMEN 5 FR X 13 CM	CH-25703-CSB	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	EU-15955-CVTS	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-14702-KR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	CH-25854-CSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5 FR X 20 CM	EU-15955-EN	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-14703-KR	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	CH-25855-KM	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-15955-FE	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-14854-KR	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 30CM	CH-25855-USZ	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-15955-N	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-15123-UOC	AHDC KIT: 3-L 12 FR X 20 CM	CH-45703-H	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	EU-16702-CVET	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-BJC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	CH-45703-USZ	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	EU-16702-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-ECMC4	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CH-45854-H	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-16702-EN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-FM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	CH-45854-USZ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-17702-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-HH2	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CH-46702-USZ	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	EU-17702-CVTS	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-KHS1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CH-47702-H	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	EU-17702-N	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-KR	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	CI-09600	PSI SET: 6 FR	EU-22702-CVCPS	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-15703-LDP1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	CI-09800	PSI SET: 8.5 FR	EU-22702-EN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-15703-LMDT	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20CM	CI-09800-SB	PSI SET: 8.5 FR	EU-22703-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-15703-LMDT1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20CM	CI-09803	PSI SET: 8 FR	EU-22703-EN	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-15703-LMDTG	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20CM	CK-03000-B	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	EU-22854-N	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-15703-LMDTG1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20CM	CK-04018	ARTERIAL CATH SET: 18 GA X 5"	EU-22855-EN	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-15703-PCA	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	CK-04711	CVC KIT: 14 GA X 6"	EU-24701-CVT	CVC SET: 5-L 14 GA X 20 CM
ASK-15703-PCA1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	CK-12703-UK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	EU-24701-EK	CVC KIT: 14 GA X 20 CM
ASK-15703-PFMC	3-L PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CK-12955-E	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM	EU-24701-EN	CVC SET: 14 GA X 20 CM
ASK-15703-PGS	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	CK-15703-E	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	EU-24703-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-15703-PHH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CK-15854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	EU-24703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-15703-PHMC	PRESSURE INJECTABLE MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	CN-04018	18GA X 2-1/2" INTRO CATH/NDL COMPONENT	EU-24802-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 30CM
ASK-15703-PMHS	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CO-04730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	EU-25703-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-PNM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	CO-14702-EK	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	EU-25703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-PRGK1	3-L CVC KIT: 7 FR X 20 CM	CO-14703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	EU-25703-EN	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-PRH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	COE-04730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	EU-25802-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-15703-PRJ	CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	COE-14702-EK	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	EU-25802-N	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-15703-PRWJ	3-L PI CVC KIT: 7 FR X 20 CM	COE-14703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	EU-25853-CVT	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PUC	PI CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	COMO-27702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	EU-25853-N	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PUPM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	CS-04300	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	EU-25854-CVT	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PUPM1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	CS-04301-EJ	CVC SET: 16 GA X 8"	EU-25854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PVH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	CS-04301-SE	CVC SET: 16 GA X 20 CM	EU-25855-CVT	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PWB	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (2)	CS-04301-V	CVC SET: 16 GA X 20 CM	EU-25855-N	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-15703-PWB1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CS-04306-EJ	CVC SET: 16 GA X 6"	EU-26702-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15703-SPH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	CS-04306-SE	CVC SET: 16 GA X 16 CM	EU-27702-CVT	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-15854-KR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-04306-V	CVC SET: 16 GA X 16 CM	EU-27702-EN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-17702-KR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM	CS-04400	CVC SET: 16 GA X 12" (30 CM)	EU-42703-CVCPS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-17702-SPH	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 20 CM	CS-04700	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	EU-42802-CVCPS	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 16CM
ASK-17752-KR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 60CM	CS-04701	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	EU-42854-CVCPS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-18763-KR	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 24" (60 CM)	CS-04701-EJ	CVC SET: 14 GA X 8"	EU-45703-CVCPS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-21142-CCH5	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-04706-EJ	CVC SET: 14 GA X 6"	EU-45703-MSB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-21142-CCH51	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-10853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 11CM	EU-45802-CVCPS	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-21142-CK1	MULTI-LUMEN/PSI KIT	CS-12122-E	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	EU-45854-CVCPS	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-21142-EMC	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-12122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	EU-45854-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-21142-FH2	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-12123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	EU-47702-CVCPS	PI CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-21142-FLH3	TWO-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-12142-CF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	EU-47702-MSB	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-21142-GH1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-12142-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	FK-04730-B	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-21142-GMC	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 4" (10 CM) ANTIMICROBIAL	CS-12702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	FR-12702-DP	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-21142-HF3	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-12703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	FR-12853-DP	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-21142-HF5	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-12703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	FR-12853-DPT	CVC KIT: 3-L 8,5FR x 16CM
ASK-21142-NYUMC	MAC KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-12703-K	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	FR-12853-IP	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-21142-OHSU2	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-12712-ES	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	FR-12854-DPT	CVC KIT: 4-L 8,5FR x 16CM
ASK-21142-OHSU3	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-12802	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 16 CM	FR-12955-DP	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM
ASK-21142-RH	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-12802-BZ	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 16 CM	FR-12955-DPT	CVC KIT: 5-L 9,5FR x 16CM
ASK-21142-SG1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-12802-IT	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 16CM	FR-15802-DP	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-21142-SG2	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-12853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	FR-15853-DP	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-21142-SJH	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-12853-E	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	FR-15853-DPT	CVC KIT: 3-L 8,5FR x 20CM
ASK-21142-SM1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-12854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	FR-15853-IP	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-21142-UCL1	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-14502	CVC SET: 2-LUMEN 5 FR X 13 CM	FR-15955-DP	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-21142-UOI1	MULTI-LUMEN/MAC KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-14703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	FR-15955-DPT	CVC KIT: 5-L 9,5FR x 20CM
ASK-21142-UPMC2	2-L MAC KIT: 9 FR DISTAL X 4" (10 CM)	CS-14703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	FS-04510-S	ARTERIAL CATHETERIZATION KIT: 20 GA X 5" (12 CM)
ASK-21142-UW	MULTI-LUMEN/PSI KIT 9 FR X 4" (10CM)	CS-14854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	GH-04120	RA CATH SET: 20 GA X 2-1/2"

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-21142-WHC2	TWO-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15122-E	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	GH-04120-E	RA CATH SET: 20 GA X 3-1/16"
ASK-21142-WUH	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	GH-04125	ARTERIAL CATH SET: 20 GA X 3-1/16"
ASK-21142-YNH1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9FR X 4" (10 CM)	CS-15123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	GH-04150	ARTERIAL CATH SET: 20 GA X 8"
ASK-21142-YWH	MULTI-LUMEN/MAC KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15142-CF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	GR-08403	PSI SET: 4 FR
ASK-21242-ADV1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15142-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	GR-08503-A	PSI SET: 5 FR
ASK-21242-BSWH	AGB MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL	CS-15192-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	GR-08603	PSI SET: 6 FR
ASK-21242-CA	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15192-SFXM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	GR-08703	PSI SET: 7 FR
ASK-21242-DU1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15192-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM RETR	GR-08803	PSI SET: 8 FR
ASK-21242-EH	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15192-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM RETR	GR-08903	PSI SET: 9 FR
ASK-21242-IMC	MULTI-LUMEN/PSI KIT 9 FR X 4-1/2" (11.5 CM)	CS-15192-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM ANTE	GR-22122-FMSB	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-21242-MCY	AGB MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL	CS-15192-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM ANTE	GR-22854-AT	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-21242-MMC1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4-1/2" (11.5 CM)	CS-15192-VFIM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM ANTE	GR-25122-FMSB	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12FR X 20CM
ASK-21242-NYP	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR DISTAL X 4-1/2" (11.5 CM)	CS-15192-VFM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 19 CM RETR	GR-42703-EV	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16 CM
ASK-21242-OSU2	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR DISTAL X 4-1/2	CS-15192-X	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	GU-24703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-21242-PCMh1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4-1/2" (11.5 CM)	CS-15192-XM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 7-1/2" (19 CM)	GU-24730	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-21242-PR	CVC KIT 2-LUMEN: 9 FR X 4-1/2" (11.5 CM) ANTIMICROBIAL	CS-15232-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	GU-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-21242-RHR	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-SFXM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	HE-04730	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-21242-SL	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM RETR	HE-14703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-21242-SL1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM RETR	HF-04020-1-S	RA CATH KIT: 20 GA X 1-1/2"
ASK-21242-UAB	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 4.5"(11.5 CM)	CS-15232-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM ANTE	HF-04510-1	ARTERIAL LINE KIT
ASK-21242-UCD	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM ANTE	HF-04730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-21242-UCH	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-VFIM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM ANTE	HF-15853-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-21242-UCH1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-VFM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 23 CM RETR	HK-09903-S	PSI KIT: 9 FR
ASK-21242-UHC2	AGB MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-X	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	HL-15703-SK	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-21242-UKL	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15232-XM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 9" (23 CM)	HZ-09801	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-21242-UMD	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15242-I	HEMODIALYSIS KIT: 15 FR X 19 CM	IAB-05830-LWS	FiberOptix Ultra 8 IAB: 8Fr 30cc
ASK-21242-UMF	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15242-IM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR	IAB-05830-U	Ultra 8 IAB: 8Fr 30cc
ASK-21242-UMH	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15242-SP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	IAB-05840-LWS	FiberOptix Ultra 8 IAB: 8Fr 40cc
ASK-21242-UN1	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15242-SPM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	IAB-05840-U	Ultra 8 IAB: 8Fr 40cc
ASK-21242-UPM	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 4.5"(11.5 CM)	CS-15242-VSP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 19 CM	IAB-05850-LWS	FiberOptix Ultra 8 IAB: 8Fr 50cc
ASK-21242-UR1	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4-1/2"	CS-15272-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IAB-06830-U	UltraFlex IAB: 7.5Fr 30cc
ASK-21242-UU3	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15272-SFXM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IAB-06840-U	UltraFlex IAB: 7.5Fr 40cc
ASK-21242-UVA5	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 4.5"(11.5 CM)	CS-15272-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM RETR	IAB-06850-U	UltraFlex IAB: 8Fr 50cc
ASK-21242-VCU	MAC KIT: 2-L 9 FR DISTAL X 11.5 CM	CS-15272-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM RETR	IAB-R950-U	RediGuard IAB: 9Fr 50cc
ASK-22122-MM1	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 6	CS-15272-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM ANTE	IAB-S730C	RediGuard IAB: 7Fr 30cc
ASK-22123-UAB	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 6"	CS-15272-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM ANTE	IAB-S840C	RediGuard IAB: 8Fr 40cc
ASK-22142-UMD	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 15 CM	CS-15272-VFIM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM ANTE	IAB-S850C	RediGuard IAB: 8Fr 50cc
ASK-22142-UNC	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 15 CM	CS-15272-VFM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 27 CM RETR	IAK-06845	Insertion Tray 5800 and 6800 Series IAB
ASK-22142-UOC	AHDC KIT: 2-L 14 FR X 15 CM	CS-15272-X	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IAK-S7IT	Insertion Tray for IAB-S730C
ASK-22702-CA	CVC KIT: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	CS-15272-XM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 10-1/2" (27 CM)	IAK-S8IT	Insertion Tray for IAB-S840C
ASK-22702-PADV1	PI CVC KIT: 2-L 7 FR X 6" (16 CM)	CS-15282-I	HEMODIALYSIS KIT: 15 FR X 23 CM	IB-12853-GUC	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-24090-SA	SPINAL ANESTHESIA KIT: 24 GA X 3-1/2" (9 CM)	CS-15282-IM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR	IB-15703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-24301-JHH	1-L CVC KIT: 16 GA X 8" (20CM)	CS-15282-SP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	IB-17752	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 60CM
ASK-24301-MHS	1-L CVC KIT: 16 GA X 8" (20CM)	CS-15282-SPM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	IB-18763	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 60CM
ASK-24301-UPMS1	CVC KIT: 16 GA X 8"	CS-15282-VSP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 23 CM	IB-22702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-24306-JHH	1-L CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	CS-15312-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IB-25855-HLP	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-24306-VC1	CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	CS-15312-SFXM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IB-45703-HRH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-24306-WHC2	CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	CS-15312-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM RETR	IB-45703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-24703-FLH4	CVC KIT: 3-L 7 FR X 12" (30 CM)	CS-15312-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM RETR	IB-45854-GUQ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM



Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-24703-LMDTG	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 30CM	CS-15312-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM ANTE	IB-45854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-24703-LMDTG1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 30CM	CS-15312-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM ANTE	IB-47702-HRH	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-25142-UMD	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 20 CM	CS-15312-VFIM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM ANTE	IC-09880	PSI SET: 8.5 FR
ASK-25142-UN1	HEMODIALYSIS KIT 2-L: 14 FR X 20 CM AGB	CS-15312-VFM	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 31 CM RETR	IE-12854-SJH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-25142-UNC1	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 20 CM	CS-15312-X	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IE-42854-MRC	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM
ASK-25142-UOC	AHDC KIT: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	CS-15312-XM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 12" (31 CM)	IE-45854P-WRH	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-26142-UMD	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 14 FR X 25 CM	CS-15322-I	HEMODIALYSIS KIT: 15 FR X 27 CM	IK-09600	PSI KIT: 6 FR
ASK-26142-UNC1	HEMODIALYSIS KIT 2-L:14 FR X 25 CM AGB	CS-15322-IM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR	IT-15703-GR	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29803-BKA	PSI KIT: 8.5 FR X 10 CM	CS-15322-SP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IT-16123-FMSB	CVC KIT: 3-LUMEN 12 FR X 25 CM
ASK-29803-HF4	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15322-SPM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IT-16702-GR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29803-HF6	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15322-VSP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 27 CM	IT-22123-FMSB	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-29803-IU	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CS-15362-I	HEMODIALYSIS KIT: 15 FR X 31 CM	IT-24301-CVET	CVC SET: 16GA X 20CM
ASK-29803-MM1	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15362-IM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR	IT-24701-B	CVC KIT: 5-LUMEN 14GA X 20CM
ASK-29803-UPM1	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)	CS-15362-SP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IT-24701-CVET	CVC SET: 14GA X 20CM
ASK-29804-HHN1	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15362-SPM	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IT-25703-CVET	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29804-VCU	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15362-VSP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 31 CM	IT-25854-CVET	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-29903-ADV1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15422-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 42 CM	IT-25855-B	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-29903-AHH	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15422-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 42 CM RETR	IT-25855-CVET	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-29903-CCH	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15422-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 42 CM RETR	IT-27702-CVET	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-CCH1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15422-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 42 CM ANTE	IT-45703-GR	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-CK	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15422-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 42 CM ANTE	IT-45703P-B	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-DU1	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15422-X	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 42 CM	IT-45703P-MS1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-HGH	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15502-SFX	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 50 CM	IT-45854-GR	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-29903-IU	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15552-SP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 50 CM	IT-45854P-B	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-29903-MCY	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15552-VF	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 55 CM RETR	IT-46702-GR	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-NYP	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-15552-VFE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 55 CM RETR	IT-47702-MSB	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-OHU3	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15552-VFI	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 55 CM ANTE	IT-47702P-B	PI CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-OHU4	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15552-VFIE	HEMODIALYSIS SET: 2-L 15 FR X 55 CM ANTE	JD-25703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-SJH	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15552-VSP	HEMODIALYSIS KIT: 2-L 15 FR X 50 CM	JP-12703-C	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-29903-SL	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	JP-14702-C	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 30 CM
ASK-29903-SL1	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	JP-14703-C	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-29903-UCD	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15703-HP	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20 CM	JP-15703-C	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-UCH	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	JP-15703-HP	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-UCH1	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-15802-E	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	JP-17702-C	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-UCL1	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	JP-17752-C	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 60CM
ASK-29903-UHC4	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15853-E	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	JP-18763-C	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 60CM
ASK-29903-UHN	PSI KIT: 9 FR	CS-15854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	KD-24701	CVC SET: 14GA X 20CM
ASK-29903-UKS1	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15955	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM	KD-25703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-29903-UMD	PSI KIT: 9 FR X 10 CM ANTIMICROBIAL	CS-15955-SE	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM	KN-12122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM
ASK-29903-UPM1	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM) ANTIMICROBIAL	CS-16123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 25 CM	KN-15122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM
ASK-29903-UR1	PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)	CS-16702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	LG-15802-E	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-29907-LGH	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CS-16702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	LS-15853	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42703-ACH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	CS-17702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	LS-17702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	CS-17702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	LV-04400X	CVC KIT: 16 GA X 12" (30 CM)
ASK-42703-BJC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-17752	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 60 CM	MA-04301	CVC KIT: 16 GA X 20 CM
ASK-42703-BJC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-18763-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 60 CM	MA-14703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-42703-BMH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CS-22122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	MA-15703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-CMC2	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	CS-22123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	MO-12123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-42703-CPR	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	CS-22142-CF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	MS-07803	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42703-DU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM	CS-22142-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	MS-09600	PSI KIT: 6 FR

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-42703-EMC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-22502	CVC SET: 2-LUMEN 5 FR X 5 CM	MS-22123-E	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-42703-KH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-22702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	MS-24703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-42703-LMDT	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-22703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	MS-24730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-42703-LMDT1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-22802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 16CM	MSO-11142-NMH	MULTI-LUMEN/PSI KIT: 9 FR X 4" (10 CM)
ASK-42703-LMDTG	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-22853-E	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	MSO-29802-AHS	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)
ASK-42703-LMDTG1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-22854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	MSO-29903-AHS	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)
ASK-42703-MCH	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	CS-22855	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM	MTO-09801-CHA	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42703-MCY	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-24301-E	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	MTO-09903-KU	PSI KIT: 9 FR
ASK-42703-MHW	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CS-24306-E	CVC SET: 16 GA X 6" (16 CM)	MTO-09903-TS	PSI KIT: 9 FR
ASK-42703-MLC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7FR X 16 CM	CS-24701-E	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	MTO-11142-AJ	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-42703-MM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CS-24703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	MTO-12703-J	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-M55	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6"	CS-24706-E	CVC SET: 14 GA X 6" (16 CM)	MTO-14703-SJ	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM
ASK-42703-NS	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-25122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	MTO-15802-SMC	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-42703-OLL1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-25123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	MTO-17702-SMC	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-PADV1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-25142-CF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	MTO-18702-OM	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 40CM
ASK-42703-PAGP1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-25142-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	MTO-42703-AM	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM
ASK-42703-PAM1	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CS-25502	CVC SET: 2-LUMEN 5 FR X 8 CM	NA-04550-1A	RA CATH KIT: 20 GA X 12 CM
ASK-42703-PAMC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	CS-25703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	NA-04550-K	RA CATH KIT: 20 GA X 5"
ASK-42703-PAU	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-25703-GRE	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	NA-04550-X1A	RA CATH KIT: 20 GA X 12 CM
ASK-42703-PB	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16	CS-25802-E	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	NA-09803-CDC	PSI KIT: 8.5 FR X 4-1/8" (10 CM)
ASK-42703-PB1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16	CS-25802-GRE	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	NA-09903-CDC	PSI KIT: 9 FR X 4-1/8" (10 CM)
ASK-42703-PBSWH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-25853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	NA-11242-CDC	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-42703-PCAM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16"	CS-25853-E	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM	NA-12703-PCDC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)
ASK-42703-PCAM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16"	CS-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	NA-15703-PCDC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)
ASK-42703-PCC	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CS-25855	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	NL-04301-MCA	CVC KIT: 16 GA X 20 CM
ASK-42703-PCCH2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-25855-E	CVC SET: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM	NL-04306-OSS	CVC KIT: 16 GA X 16 CM
ASK-42703-PCHM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7FR X 16 CM	CS-26122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 25 CM	NL-04701-ANNA	CVC KIT: 14 GA X 20 CM
ASK-42703-PCSJ1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM	CS-26142-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 25 CM	NL-04706-AZIC	CVC KIT: 14 GA X 16 CM
ASK-42703-PDCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-26702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	NL-09306-CZE	CVC/PSI KIT
ASK-42703-PDHI	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-27702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	NL-10853-AZN	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 11CM
ASK-42703-PECL1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-42703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	NL-11142-AMP	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-42703-PFLH2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-42703-HP	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM	NL-11142-MUMC	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-42703-PFS1	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CS-42802	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 16 CM	NL-12123F-AZN	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-42703-PGM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-42854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	NL-12702-MST	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PGM2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-42854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	NL-12702-ZZV	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PHHN1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	CS-45703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	NL-12703-ANNA	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM
ASK-42703-PHUMC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-45703-HP	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	NL-12703-AZIC	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PHUMC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-45802-E	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	NL-12703-ETZ	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PI	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	CS-45854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	NL-12703-LUMC	CVC SET: 3-L 7 FR X 16 CM
ASK-42703-PLC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CS-45854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	NL-12703-MZR1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PLV	3-L CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CS-46702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	NL-12703-OSS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PMCHS	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CS-47702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	NL-12703-TL	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PMEM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CU-13122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 13 CM	NL-12703-ZZV	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PMHC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CU-22122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-12853-CZE	CVC KIT 3-Lumen 8.5 FR X 16 CM
ASK-42703-PM5G1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CU-23122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 13 CM	NL-12853-MUMC	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42703-PNH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CU-25122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	NL-12854-AZIC	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM
ASK-42703-PNH2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-04301	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	NL-12854-LUMC	CVC SET: 4-L 8,5 FR X 16 CM
ASK-42703-PNHS1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-04306	CVC SET: 16 GA X 6" (16 CM)	NL-12854-TL	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16CM
ASK-42703-PNO	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-04701	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	NL-12854-UMCU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42703-PNO2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-04701-BZ	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	NL-15703-AMCH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM



Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-42703-POHU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-04706	CVC SET: 14 GA X 6" (16 CM)	NL-15703-ELK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-POHU2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	NL-15703-LUMC	CVC SET: 3-L 7 FR X 20 CM
ASK-42703-POM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	CV-12122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-15703-MCA	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20CM
ASK-42703-POSU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6	CV-12122-FBZ	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-15703-MMC	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-PRJ	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-12122-FX	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-15703-TGH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-PSAU1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-12122-UF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-15854-LUMC	CVC SET: 4-L 8,5 FR X 20 CM
ASK-42703-PSBM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-12123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	NL-15854-MCZ	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42703-PSCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CV-12142-UF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 15 CM	NL-16123F-AZN	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 25CM
ASK-42703-PSFH1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-12702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	NL-17702-LUMC	CVC SET: 2-L 7 FR X 20 CM
ASK-42703-PSHR1	3-L PI CVC KIT: 7 FR X 16 CM	CV-12702-BZ	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	NL-22855-MZR1	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42703-PSI	CVC/PSI KIT: 3-L 7FR X 16CM/8.5FR X 10CM	CV-12703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	NL-25000-MCL	ACCESS KIT
ASK-42703-PSI1	CVC/PSI KIT: 3-L 7FR X 16CM/8.5FR X 10CM	CV-12703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	NL-25000-MMC	ACCESS KIT
ASK-42703-PTGC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-12712	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM	NL-25001-MCXL	ACCESS KIT
ASK-42703-PTH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-12712-FR1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM	NL-25123-FMUMC	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 20CM
ASK-42703-PTJH	MULTI-LUMEN CVC KIT 7 FR X 6" (16 CM)	CV-12853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	NL-25703-MUMC	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-PUCH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	NL-42703-ASZP	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PUCH1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-12955	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM	NL-42854-ASZP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42703-PUCI1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-13122-UF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 13 CM	NL-S12712-UMCR	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-42703-PUCS	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CV-14702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM	NM-12702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PUHC2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16CM AGB+	CV-14702-BZ	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM	NM-12703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PUKS1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-14703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	NM-12802	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 16CM
ASK-42703-PUMF	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-14703-BZ	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	NM-12853	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42703-PUMH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB	CV-14703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	NM-14502	CVC KIT: 2-LUMEN 5FR X 13CM
ASK-42703-PUPM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CV-15122-F	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	NM-22703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PVCC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-15122-FBZ	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	NS-04100-S	ARTERIAL CATH KIT: 20 GA X 5"
ASK-42703-PVCM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-15122-UF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM	NY-09903-SS	PSI KIT: 9 FR.
ASK-42703-PVD	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-15123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 20 CM	NZL-12703-IM	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-PWH	PI CVC KIT: 16 GA X 6" (16 CM)	CV-15142-UF	HEMODIALYSIS SET: 2-LUMEN 14 FR X 20 CM	OF-25703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-PWM	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CV-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	OF-25802	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-42703-PWO	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-15703-BZ	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	OF-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42703-RHR1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-15703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	OF-25855	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42703-RV1	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CV-15703-M	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	OW-04701-E	CVC KIT: 14 GA X 20 CM
ASK-42703-SBM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)	CV-15703-SA2	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	OW-14703-E	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-42703-SHUF1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-15802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	OW-14854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-42703-SJMT	CVC/PSI KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)/ 9 FR X 4-1/8" (10 CM)	CV-15802-BZ	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	OW-15123-F	CVC SET: 3-LUMEN 12FR X 20CM
ASK-42703-SL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CV-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	OW-15802-E	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-42703-SL1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	CV-15854-BZ	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	PC-09903-S	PSI KIT: 9 FR
ASK-42703-STWD	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6"	CV-15955	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM	PH-09806	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42703-SVH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 16 CM AGB+	CV-16702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	PI-01451-SS	ACCESS TRAY
ASK-42703-UMC	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 6" (16 CM)	CV-16702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	PI-01552-SS	ACCESS TRAY
ASK-42703-UOA	PI CATHETER 3-L: 7FR X 16CM AGB+	CV-16702-FB	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	PL-12702-MSB	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42703-VBH	CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-16702-SA2	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	PL-17702-MSB	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42703-WHH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-17702	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	PL-42703P-MSB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42802-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM)	CV-17702-BZ	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	PL-42854P-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42802-DMC2	CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-17702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	PL-45703P-MSB	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42802-DU1	PI CATHETER 2-L: 8FR X 16CM AGB+	CV-17702-M	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	PL-45854P-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42802-ECL2	CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM)	CV-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	PO-14703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-42802-LMDT	CVC KIT: 2-L 8 FR X 16CM	CV-22702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	RC-05801	TRAUMA KIT: 8.5 FR
ASK-42802-LMDT1	CVC KIT: 2-L 8 FR X 16CM	CV-22703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	RO-15703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-42802-LMDTG	CVC KIT: 2-L 8 FR X 16CM	CV-22703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	RO-25703-E	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42802-LMDTG1	CVC KIT: 2-L 8 FR X 16CM	CV-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	RV-09803	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)
ASK-42802-PBSWH	PI CATHETER 2-L: 8FR X 16CM AGB+	CV-22854-QE	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	SA-12702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42802-PCH1	PI CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 6" (16 CM)	CV-22854-SR	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	SA-12702-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 7 FR X 6" (16 CM)
ASK-42802-PFLH2	TWO-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6"	CV-24301-E	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	SA-12703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42802-PHF2	TWO-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6"	CV-24701-E	CVC SET: 14 GA X 20 CM	SA-12703-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM)
ASK-42802-PHF4	TWO-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6"	CV-24703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	SA-12802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 16CM
ASK-42802-PHHN1	PI CVC KIT: 2-L 8FR X 16 CM AGB+	CV-25703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	SA-12853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42802-PHPA2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM)	CV-25703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	SA-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42802-PLH	CVC/PSI KIT: 2-LUMEN 8 FR X 6"	CV-25802-E	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	SA-14702-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 7 FR X 12" (30 CM)
ASK-42802-PNH1	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6"	CV-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	SA-14703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-42802-PNH2	PI CVC KIT: 2-L 8 FR	CV-25854-LJ	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	SA-14703-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 12" (30 CM)
ASK-42802-POSU1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 8 FR X 6	CV-26702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	SA-15122-F	HEMODIALYSIS KIT: 2-LUMEN 12 FR X 20 CM
ASK-42802-PSMC	CVC/PSI KIT: 2-LUMEN 8 FR X 6"	CV-27702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM	SA-15703	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42802-PUCD	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB+	CV-42703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	SA-15703-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)
ASK-42802-PUC11	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16 CM) AGB+	CV-42703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM	SA-15802	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM
ASK-42802-PUCS	PI CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 6" (16 CM)	CV-42854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	SA-15853	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42802-PUMH	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB	CV-45703	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	SA-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42802-PUNCC2	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB+	CV-45703-E	CVC SET: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	SA-15955	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-42802-PUPM1	PI CVC KIT: 2-L 8 FR	CV-45802-E	CVC SET: 2-LUMEN 8 FR X 20 CM	SA-16702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42802-PUR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6"	CV-45854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	SA-17702	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42802-PVCC	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB+	CV-46702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	SA-17702-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 7 FR X 8" (20 CM)
ASK-42802-PWHC1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" (16CM)	CV-47702-E	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 20 CM	SA-17752	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 60CM
ASK-42802-SM	CVC/PSI KIT: 2-LUMEN 8 FR X 6" (16 CM)	CV-50014	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	SA-17752-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 2-L 7 FR X 24" (60 CM)
ASK-42802-TGH	PI CVC KIT: 2-L 8 FR	CV-50014-BF	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	SA-18763-J	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 24" (60 CM)
ASK-42802-UH1	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 6" AGB+	CV-50014-BZ	CVC SET: 14 GA X 8" (20 CM)	SA-22703-EU	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-42802-UHC	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16CM AGB+	CV-50016	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	SA-22854-EU	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42802-UMM	PI CVC KIT: 2-L 8 FR X 16 CM AGB+	CV-50016-BF	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	SA-22855-EU	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-42802-UOA	PI CATHETER 2-L: 8FR X 16CM AGB+	CV-50016-BZ	CVC SET: 16 GA X 8" (20 CM)	SA-25703-EU	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42854-AKP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	CVD-25703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	SA-25854-EU	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42854-BJC1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16CM AGB+	CW-08403	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SA-25855-EU	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42854-CMC2	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	CW-08503	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SA-27702-EU	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-42854-PBMH	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X (16CM) AGB+	CW-08503-A	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SB-09803	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42854-PCSM1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM	CW-08603	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SB-09883-S	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42854-PMGH1	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	CW-08703	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SE-25854-L	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-42854-PMM	PI CVC KIT: 4-L 8.5FR X 16CM AGB+	CW-08803	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SF-09801	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-42854-PMSK1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	CW-08903	CATH-LAB SHEATH INTRO SET:	SG-09903	PSI KIT: 9 FR
ASK-42854-PNM1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	CZ-10853-KCH	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 11CM	SI-09600	PSI SET: 6 FR
ASK-42854-PNMM	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	CZ-25855-UL	CVC SET: 5-LUMEN 8,5FR X 20CM	SI-09600-LJ	PSI SET: 6 FR
ASK-42854-POM	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	CZ-42854-UL	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM	SI-09700	PSI SET: 7 FR
ASK-42854-PRJ	PI CVC KIT: 4-L 8.5FR X 6" (16 CM) AGB+	CZ-45854-UL	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM	SI-09803-CV	PSI SET: 8.5 FR
ASK-42854-PRR	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	DA-04701	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-09806	PSI SET: 8.5 FR
ASK-42854-PTG1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	DA-15703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	SI-09808	PSI SET: 8 FR
ASK-42854-PUCH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	DA-15854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	SI-09870-E	PSI SET: 8.5 FR
ASK-42854-PUCH1	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	DE-04306-DSHA	CVC KIT: 5-LUMEN 16 GA X 16 CM	SI-09875-A	PSI SET: 8.5 FR
ASK-42854-UOA	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	DE-04306-S	CVC SET: 16GA X 16CM	SI-09875-E	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-ACH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-BGH	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-09875-EANG	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-AH1	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-04701-CP	CVC KIT: 14GA X 20CM	SI-09875-ESB	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-04701-CPN	CVC KIT: 14GA X 20CM	SI-09880	PSI SET: 8.5 FR

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-45703-ARM	3-L CVC Kit: 7FR X 20CM AGB+	DE-04701-CPNS	CVC KIT: 14GA X 20CM	SI-09880-AG	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-BJC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-CP5	CVC KIT: 14GA X 20CM	SI-09880-AGLJ	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-BJC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-DN	CVC KIT: 5-L 14GA X 20 CM	SI-09880-LF	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-BM	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-04701-EKBI	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-09880-QE	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-CPR	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-04701-EKMH	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-09880-5B	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-DU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	DE-04701-LKSCH	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-09880-SE	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-EMC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-04701-MKHS1	CVC KIT: 5-LUMEN 14GA X 20CM	SI-09903-E	PSI SET: 9 FR
ASK-45703-LDP1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-04701-RKRO	CVC KIT: 5-LUMEN 14GA X 20CM	SI-11142	MULTI-LUMEN/PSI SET
ASK-45703-LMDT	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-S	CVC SET: 14GA X 20CM	SI-11142-S	MULTI-LUMEN/PSI SET
ASK-45703-LMDT1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-SAN	CVC SET: 14GA X 20CM	SI-11242	MULTI-LUMEN/PSI SET
ASK-45703-LMDTG	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-UA	CVC KIT: 14 GA X 20 CM	SI-21142	MULTI-LUMEN/PSI SET
ASK-45703-LMDTG1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-04701-UKSH	CVC SET: 14 GA X 20 CM	SL-04303	CVC SET: 16 GA X 5-1/8" (13 CM)
ASK-45703-MCH	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-04706-SAN	CVC SET: 14GA X 16CM	SP-09801	PSI KIT: 8.5 FR
ASK-45703-MCH1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-04706-TMA	CVC SET: 14GA X 16CM	SU-09903-C	PSI SET: 9 FR
ASK-45703-MCY	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR	DE-04706-UKM	CVC SET: 14 GA X 16 CM	SV-04301-EN	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-45703-MHMC	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-04730-COE	CVC KIT: 14GA X 30CM	SV-04301-N	CVC SET: 16 GA X 20 CM
ASK-45703-MSM4	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8"	DE-04730-KN1	CVC KIT: 5-L 14GA X 30CM	SV-04306-EN	CVC SET: 16 GA X 16 CM
ASK-45703-NO	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-04730-MV	CVC SET: 14GA x 30CM	SV-04306-N	CVC SET: 16 GA X 16 CM
ASK-45703-NOL	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-04730-MVL	CVC KIT: 14GA X 30CM	SV-12703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-45703-NS	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-04730-MVS	CVC KIT: 14GA X 30CM	SV-12712-N	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-45703-NYUMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-04730-RHE	CVC KIT: 14GA X 30CM	SV-12955-N	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM
ASK-45703-PADB1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-04730S-AGK	CVC KIT: 14GA X 30CM	SV-14703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PADV1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-04730-SBH	CVC KIT: 14 GA X 30 CM	SV-14854-EN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-45703-PAGP1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-04730-TS	CVC SET: 14 GA X 30 CM	SV-14854-N	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-45703-PAM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-09600-UNH	PSI SET: 6 FR	SV-15703-N	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PAMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7FR X 8"	DE-09801-HZM	PSI KIT: 8.5 FR	SV-15854-N	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-PAU	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7FR X 8"	DE-11142-TZU	MULTI-LUMEN/PSI KIT	SV-15955-N	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 20CM
ASK-45703-PBHS	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12123F-S	CVC SET: 3-LUMEN 12FR X 16CM	SV-17702-N	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PBSWH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-12123-MA	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM	SW-04401-EK	CVC SET: 16 GA X 30 CM
ASK-45703-PCAM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-12123-NSK	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM	SW-04730-EK	CVC SET: 14 GA X 30 CM
ASK-45703-PCAM1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-12123-TS	CVC SET: 3-LUMEN 12 FR X 16 CM	SW-14702-EK	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PCC1	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12702-S	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	SW-14703-EK	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PCC2	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12702-SAN	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	TI-04701-VING	CVC SET: 14GA X 20CM
ASK-45703-PCCH2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12703-DSHA	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR x 16 CM	TI-04706-VING	CVC SET: 14GA X 16CM
ASK-45703-PCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM	TI-12703-GCC	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-45703-PCHP	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12712-S	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 16CM	TI-24703-ME	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PCHS2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12802-TMA	CVC SET: 2-L, 8 FR X 16 CM	TI-42703-MEPI	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 16CM
ASK-45703-PCOR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12853-RKRO	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5FR X 16CM	TI-42854-MEPI	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM
ASK-45703-PCSJ1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM	DE-12853-S	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	TI-45703-MEPI	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PDCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12853-SAN	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	TI-45854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-PDHI	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12853-UKM	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM	TI-45854-MEPI	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-45703-PDM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-12854-DSHA	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5 FR x 16 CM	TI-47702-MEPI	PI CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PDM1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-12854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	TR-12703-S	CVC SET: 3-L, 7FR x 16CM
ASK-45703-PE	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-12854-SAN	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	TR-12712-S	CVC SET: 2-LUMEN 7 FR X 16 CM
ASK-45703-PECL1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12854-UKSH	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	TR-12853-S	CVC SET: 3-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PFLH2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-12955-S	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM	TR-14502-S	CVC SET: 2-L, 5FR x 13CM
ASK-45703-PFS1	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-12955-SAN	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 16CM	TR-15703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PGM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-14502-UKSH	CVC SET: 2-LUMEN 5FR X 13CM	TR-17702-S	CVC SET: 2-L 7FR x 20CM
ASK-45703-PGM2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-14702-COE	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	UB-04730	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-45703-PGVH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-14702-KBAL	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	UB-09903-C	PSI KIT: 9 FR

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-45703-PHF2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-14702-S	CVC SET: 2-LUMEN 7FR X 30CM	UD-12123	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-45703-PHF4	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-14702-SVD	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	UE-09800	PSI SET: 8.5 FR
ASK-45703-PHM1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-14702-UW1	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM	UE-22123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-45703-PHMC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-14703-CB	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UE-24702-ND	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PHPA2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-14703-COE	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UE-24703-ND	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PHU	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-14703-KN1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UE-24730-ND	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-45703-PHUMC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14703-KR	CVC KIT: 3-L 7FR X 30 CM	UE-25855-FS	CVC KIT: 5-L 8,5FR X 20 CM
ASK-45703-PHUMC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14703-MO	CVC KIT: 3-L, 7FR x 30 CM	UF-14702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PI	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20 CM	DE-14703-RHE	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UF-14703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PIMH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-14703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UF-22123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-45703-PJHH	PI CVC KIT: 3-LUMEN: 7FR X 20 CM	DE-14703-SVD	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UF-24703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PJHL2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14703-UMZ	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 30 CM	UF-24854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
ASK-45703-PK	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-14703-UW1	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM	UF-25703	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PLGH2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-14853-KN	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 30CM	UF-25854	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-PLH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14853-KN1	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 30CM	UF-25855	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-PLR2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14854-CB	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	UF-26702	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 20CM
ASK-45703-PLV	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-14854-RHE	CVC KIT: 4-L 8,5FR x 30CM	UG-15123-F	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 20CM
ASK-45703-PMBC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-14854-S	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	UH-15853	CVC KIT: 3-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-PMEM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14854-UW1	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 30CM	UK-09903	PSI SET: 9 FR
ASK-45703-PMG	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-14955-BBV	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-12854-MRI	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PMHC1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14955-CV	CVC SET: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-21142-RCH	MULTI-LUMEN/PSI KIT
ASK-45703-PMHS	AGB+ PI CVC SET: 3-LUMEN 7 FR	DE-14955-MKK	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-22123-RHALL	CVC KIT: 3-LUMEN 12FR X 16CM
ASK-45703-PMM4	PI MULTI-LUMEN CVC: 3-L 7FR X 20 AGB+	DE-14955-MVL	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-22802-CWM	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 16 CM
ASK-45703-PMMH	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB	DE-14955-MVS	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-22853-HHFT	CVC KIT: 3-LUMEN 8,5 FR X 16CM
ASK-45703-PMSG1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14955-AGK	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-22854-CWM	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5 FR x 16 CM
ASK-45703-PMST1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-14955-UMZ	CVC KIT: 5-LUMEN 9.5FR X 30CM	UK-22855-BGR	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PN	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB	DE-15123-DN	CVC KIT: 3-L 12FR X 20 CM	UK-22855-BRON	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 16 CM
ASK-45703-PNBI	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15123-UKSH	CVC SET: 3-LUMEN 12FR X 20CM	UK-22855-HHFT	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5 FR X 16CM
ASK-45703-PNCB	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15703-BSAD	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-MPH	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PNHS1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-CB	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-MSB	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PNO	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-CP	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-OUH	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5 FR X 16CM
ASK-45703-PNO2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-CPN	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-PAH	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PNV1	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15703-CPNS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-RDEH	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PNV2	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15703-CPS	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-22855-THT	CVC KIT: 5 LUMEN 8,5FR X 16CM
ASK-45703-PNWX	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15703-DK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-25000-AR	ACCESS KIT
ASK-45703-PNY1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-DN	CVC KIT: 3-L 7FR X 20 CM	UK-25855-BRON	CVC KIT: 5-LUMEN 8,5FR X 20 CM
ASK-45703-POM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-15703-EKMH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-25855-MSB	CVC KIT: 5-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45703-POR	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-HEM	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42703-PAH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR x 16 CM
ASK-45703-PORM	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-HZO	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854-MSB	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-POSU1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8	DE-15703-KBAY	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854P-ABU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PPCM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15703-KKSJ	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854P-GH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PPHP1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-LKSCH	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854P-MRI	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PPHPB1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15703-MA	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854P-WSH	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PRGK1	MULTI-LUM PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" AGB+	DE-15703-RB	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20CM	UK-42854-RBCH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16 CM
ASK-45703-PRH	PI CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15703-RO	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854-RHH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45703-PRJ	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM) AGB+	DE-15703-S	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-42854-THT	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 16CM
ASK-45703-PRWJ1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15703S-AGK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UK-45854-EK	CVC SET: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM
ASK-45703-PSAM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)	DE-15703-UFB	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 20CM	UM-04018	ACCESS TRAY
ASK-45703-PSAU1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-15703-UKSH	CVC SET: 3-LUMEN 7FR X 20CM	UP-42703-C	CVC KIT: 3-LUMEN 7 FR X 16 CM
ASK-45703-PSB	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15802-GKB1	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM	UR-09880-LF	PSI SET: 8.5 FR

Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda	Šifra proizvoda	Opis proizvoda
ASK-45703-PSCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR	DE-15802-KN1	CVC KIT: 2-LUMEN 8 FR X 20CM	US-04730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-45703-PSD	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15802-KWEN	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM	UW-04730-EK	CVC KIT: 14 GA X 30 CM
ASK-45703-PSFR	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB	DE-15802-S	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	UW-09801-SPS	PSI KIT: 8.5 FR X 4" (10 CM)
ASK-45703-PSHS1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 20 CM AGB+	DE-15802-TS	CVC SET: 2-LUMEN 8FR X 20CM	UW-14702-EK	CVC KIT: 2-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PSJ2	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8"	DE-15802-UFBU	CVC KIT: 2-LUMEN 8FR X 20CM	UW-14703-EK	CVC KIT: 3-LUMEN 7FR X 30CM
ASK-45703-PSJR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 8" (20 CM)				